

SILIKON SANITARNY

DZIAŁANIE

Octowy uszczelniacz silikonowy ze środkiem przeciwgrzybicznym (ochrona przed pleśnią) – Przeznaczony specjalnie do urządzeń sanitarnych.

- Szczelne połączenia elastyczne wokół urządzeń sanitarnych: umywalki, baseny, kabiny prysznicowe, wanny, zlewozmywaki, stoły laboratoryjne i inne miejsca, gdzie wilgoć może doprowadzić do powstawania pleśni.
- Obecność skutecznego środka przeciwgrzybicznego zapobiega tworzeniu się czarnych plam, przez które połączenie wygląda na brudne.
- Nie stosować do materiałów syntetycznych, akrylowych lub kompozytowych, kamienia naturalnego (marmur, granit po przeprowadzeniu prób)
- Nie stosować do akwariów (środki przeciwgrzybiczne są niebezpieczne dla ryb)

Charakterystyka techniczna

Kolor	Biały, przezroczysty
Postać	Pasta tiksotropowa (nie płynie)
Rodzaj usieciowienia	Octowe
Gęstość	0,98
Czas tworzenia warstwy zewnętrznej „skórka”	≥ 9 minut
Czas utraty kleistości	≥ 20 minut
Temperatura użycia	5°C do 40°C
<u>Na połączeniu krzyżowym:</u>	
Twardość Shore A	19
Wskaźnik elastyczności przy 100% 0,4 MPa	0,4 Mpa
Wydłużeniu przy zerwaniu ³ 150%	≥ 150%
Odporność cieplna	od -30°C do +100°C bez stwardnienia ani rozmiękczenia
Odporność	na starzenie nawet w środowisku ciepłym i wilgotnym Odporność na produkty myjące i chemię gospodarczą
Przyczepność	Doskonała do szkła, emalii, porcelany.

(Wszystkie te wartości mierzone są w temperaturze 23 C i wilgotności względnej 50%. W zależności od warunków stosowania mogą się różnić)

Karta Charakterystyki jest dostępna na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 865 07 17. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.

Sposób użycia

Przygotowanie

- Elementy muszą być suche, niezakurzone i odtłuszczone.

Stosowanie

- W przypadku zbyt głębokich połączeń, zmniejszyć głębokość wypełniając wstępnie pianką komórkową, głębokość połączenia nie powinna przekraczać połowy szerokości połączenia (nie dotyczy ujścia)
- Odciąć końcówkę wylotową do średnicy nieco mniejszej niż spoina, a następnie nałożyć produkt.
- Wygładzić spoinę.

Zużycie

W zależności od wymiarów spoiny, 310 ml pojemnik wystarczy na następujące przybliżone długości spoin (długość spoiny jest wyrażona w metrach)

Głębokość (mm)	szerokość (mm)					
	8	10	15	20	25	30
5	7,20	5,70	3,60	2,9	2,30	1,90
7	5,70	4,10	2,80	2,10	1,60	1,30
8	5	3,6	2,40	1,80	1,40	1,20
10	5		1,90	1,40	1,20	1,00
12				1,20	1,00	0,90
15					0,80	0,60
20						0,40

Czyszczenie

- Uszczelniane wyposażenie należy oczyścić przy użyciu acetonu, rozpuszczalnika spirytusowego (White-spirit) lub alkoholu etylowego przed wyschnięciem produktu i poprzez usunięcie po stwardnieniu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między -5°C i $+30^{\circ}\text{C}$.

W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 18 miesięcy

UWAGI

Silikon nie można być malowany.

Długotrwałe przechowywanie w wyższej temperaturze może w niektórych przypadkach zmienić cechy produktu.

Karta Charakterystyki jest dostępna na żądanie pod numerem telefonu +48 (22) 865 07 17. Dane zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.