

Karta opisu technicznego

DS202RP - DS202RP

Oznaczenie :

RĘKAWICA TYPU DOKER Z DWOINY WYSOKIEJ JAKOŚCI W KOLORZE SZARYM

Rozmiary :

10

Kolory :

Szary / Niebieski



Opis :

Rękawica typu doker z dwoiny bydlęcej z podszewką, krój amerykański, wzmocnienie z niebieskiej dwoiny na stronie chwytnej, kciuku i palcu wskazującym, wzmocnienie z naturalnej dwoiny bydlęcej na końcach palców, wzmocnienie na stronie grzbietowej, osłona tętnicy. Strona grzbietowa i mankiet z białego drelichu bawełnianego, ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej, przeszycia z wypustkami chroniącymi szwy na kciuku i chwytnej stronie dłoni. Podszewka wewnętrzna z drelichu na stronie chwytnej i stronie grzbietowej.

Materiały :

Strona chwytana: dwoina o grubości między 0,9 a 1,1 mm. Wzmocnienia: dwoina bydlęca o grubości między 0,9 a 1,1 mm.
Strona grzbietowa: drelich bawełniany, minimum 150 g/m², biały. Mankiet: skos bawełniany, minimum 220 g/m², biały.

Instrukcje obsługi :

Rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi, do użytku ogólnego w środowisku suchym, w którym nie występują zagrożenia chemiczne, mikrobiologiczne, elektryczne ani termiczne.

Ograniczenia użytkowania :

Nie używać poza zakresem użytkowania określonym w powyższych instrukcjach obsługi.

*Należy pamiętać o tym, że rękawice o bardzo wysokiej odporności na rozdzieranie (poziom 4) nie powinny być stosowane, jeżeli istnieje zagrożenie złapania rękawicy przez maszyny w ruchu. Rękawica nie zawiera substancji znanych jako kancerogenne czy toksyczne. Kontakt ze skórą może wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych (naturalny lateks zawarty w mankietach niektórych rękawic). W takim przypadku należy zaprzestać użytkowania i zgłosić się do lekarza. Przed użyciem rękawic należy sprawdzić ich stan. Jeśli to konieczne, produkt należy wymienić.

Instrukcje składowania :

Składować w oryginalnych opakowaniach w suchym, chłodnym miejscu. Chronić przed światłem i mrozem.

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Nie zaleca się żadnej szczególnej konserwacji dla rękawic tego typu.

Parametry :

Parametry uzyskane po stronie chwytnej rękawicy. Zostały przedstawione w kolejności rosnącej, od najniższego (poziom 0)

Karta opisu technicznego

DS202RP - DS202RP

do najwyższego (poziom 4 lub 5). 0 oznacza, że wytrzymałość rękawicy jest niższa niż minimum wyznaczone dla danego zagrożenia. X oznacza, że rękawica nie była badana lub zastosowana metoda badania nie jest odpowiednia biorąc pod uwagę budowę rękawicy lub materiał.

- Ścieranie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na zużycie
- Przecięcie (od 0 do 5): Odporność rękawicy na przecięcie ostrym przedmiotem
- Rozdzieranie (od 0 do 4): Odporność rękawicy na rozdarcie*
- Siła przekłucia (od 0 do 4): Odporność rękawicy na przekłucie
- Wygoda użytkowania (od 0 do 5): Zdolność manualna do wykonania prac (zręczność)

Im wyższa jest wytrzymałość rękawicy, tym większa jest odporność na poszczególne zagrożenia. Parametry odporności określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, napowietrzania i elastyczności oraz z normami europejskimi EN420:2003 (wygoda użytkowania 3) i EN388:2003 (4,2,2,3).

- EN388:2003 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



- 4 : Odporność na ścieranie na ścieranie (od 0 do 4)
- 2 : Odporność na przecięcie ostrym narzędziem (od 0 do 5)
- 2 : Odporność na rozdzieranie (od 0 do 4)
- 3 : Odporność na przekłucie (od 0 do 4)